




Vero Lavabo, lavabo pour meuble # 0329120000

| < 1250 mm > |



Lavabo, lavabo pour meuble	Dimension	Poids	Référence
avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 1250 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
● avec trop-plein	1250 x 490 mm	36,300 kg	0329120000
Infobox			
Pour le montage de lavabos, à partir d'une largeur de 1000 mm, 2 sets de fixations pour lavabo ref #6951000000 sont nécessaires			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Porte-serviettes tube carré 14 mm, pour lavabo # 032912	1205 mm	0,700 kg	003034
Siphon gain de place	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Siphon design		1,500 kg	005036

Vero Lavabo, lavabo pour meuble # 0329120000

|< 1250 mm >|

Produits assortis

Console métallique hauteur réglable +50 mm, pour lavabo # 032912,

003073

Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour Vero # 032912, 1200 x 455 mm

1200 x 455 mm

KT6692

Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour Vero # 032912, 1200 x 455 mm

1200 x 455 mm

KT6642

Recommended faucets

Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 95 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,

A11010002

Descriptif

Vero lavabo pour meuble en céramique sanitaire, avec trop-plein, avec plage pour robinetterie centrée monotrou, trois trous ou sans trou percé. Lavabo rectangulaire avec plages latérales. Cuve intérieure (LxP) 570x 330mm. Dimensions (LxPxH) 1250x490x170mm. Coloris blanc. Référence monotrou : 0329120000 Référence trois trous : 0329120030

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.