

Armoires et collecteurs

La gamme de collecteurs de COMAP permet une installation dans n'importe quelle configuration, en offrant un maximum de flexibilité et de facilité lors de l'installation.

Trois modèles d'armoires permettent de finaliser chaque installation pour l'esthétique et la protection.



APPLICATIONS

		K9000TP	V9006
Applications	Chauffage et rafraîchissement	✓	-
Installation	Modularité (ajout de circuit additionnel sur site)	✓	-
	Montable dans toutes les positions	✓	-
	Facile et rapide	✓	-
Caractéristiques	Matériau	Polyamide renforcé par de la fibre de verre	Inox
Équipements	Purgeur	Automatique	Automatique
	Raccordement M30x1,5 pour servomoteur	✓	✓
	Raccordement tubes 3/4" Eurocône	✓	✓
	Débitmètre	1-4L / min	1-5 L / min
	Mesure de la température de départ et de retour	✓	✓
	Robinetts à tournant sphérique sur le départ et le retour	Inclus	Inclus

* Pour plus de précision sur les termes et applications de la garantie, veuillez consulter les conditions de garantie COMAP





COLLECTEUR MODULAIRE SYNTHÉTIQUE K9000TP



- **Entièrement modulaire** : permet d'ajuster la configuration à tout moment, sans outil spécifique, tout en garantissant l'étanchéité du système.
- **S'adapte à toutes les situations possibles**, par exemple une arrivée des tubes au-dessus.
- **Excellente longévité**, compatibles avec le chauffage et le rafraîchissement ainsi qu'avec une utilisation en géothermie.
- **Pré-assemblé en usine**, permettant un gain de temps sur le chantier, avec toutefois la possibilité de commander chaque élément séparément.


CONDITIONS D'UTILISATION

Température nominale de fonctionnement	50°C
Température maximale	65°C
Pression maximale de fonctionnement	6 bar à 65°C
Pression d'essai	10 bar à 20°C
Norme	EN 1264 et DIN 4725 pour le chauffage par le sol

RACCORDEMENT

Circuit Aller / retour	Raccords mâles 3/4" Eurocône disponibles pour les dimensions usuelles de tubes de plancher chauffant : 14x2 Multicouche, 16x1,5 et 20x1,9 PER
Entrée et sortie du collecteur	Femelle 1"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



1. Robinet à tournant sphérique 6806P 1"
2. 3/4" Eurocône
3. Vanne thermostatique D3809, 3/4" Eurocône M30
4. Purgeur d'air automatique 3081
5. Clip de raccordement amovible
6. Équerre en inox 9832 avec orifices pré-forés
7. Thermomètres 9839 sur l'aller et le retour
8. Débitmètre 1-4 L/min 9071PTM
9. Tête électrothermique (en option)

DIMENSIONS

Code article	Nombre de circuits	Longueur* (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur armoire* (mm)
C321010001	2	280	111,5	520	400
C321011001	3	331	111,5	520	400
C321012001	4	382	111,5	520	600
C321013001	5	433	111,5	520	600
C321014001	6	484	111,5	520	600
C321015001	7	535	111,5	520	600
C321016001	8	586	111,5	520	800
C321017001	9	637	111,5	520	800
C321018001	10	688	111,5	520	800

* Y compris les robinets à tournant sphérique COMAP 6806P.