


**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**




ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

POUR **PMC-S, MCX PLUS, MPX, ELIDENS C140, EVODENS PRO**

1 Configuration C_{13x} - Ventouse horizontale concentrique (raccordement sur mur extérieur ou en sortie de toiture)



Solution rénovation : idéal en cas de remplacement d'une chaudière existante par une chaudière à condensation



CHAUDIÈRE REPRÉSENTÉE :
AMC raccordée à la ventouse horizontale Ø 110/150 mm (colis DY881)

L_{max} (m)




	Ø 60/100 mm	Ø 80/125 mm	Ø 110/150 mm
PMC-S 24	9	20	-
PMC-S 34	5	20	-
PMC-S 24/28 MI	9	20	-
PMC-S 30/35 MI	5	20	-
PMC-S 34/39 MI	5	20	-
MCX 24 PLUS	4	-	-
MCX 24/28 MI PLUS, MCX 24/28 BIC PLUS	8	-	-
MCX 24/35 MI PLUS	4	-	-
MPX 12	10	25	-
MPX 14	10	25	-
MPX 24/29 MI (et Compact)	10	25	-
MPX 28/33 MI (et Compact)	10	25	-
AMC 45, C140-45	-	12,5	-
AMC 65, C140-65	-	-	8,5
AMC 90, C140-90	-	-	6
AMC 115, C140-115	-	-	5

NOTA : pour MCX et PMC-X, le coude de visite ② est remplacé par un coude à 90° : de ce fait, la mise en place d'un manchon de visite entre le terminal et le coude est conseillée

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PPs NÉCESSAIRES AU MINIMUM POUR LE RACCORDEMENT À UNE VENTOUSE HORIZONTALE

TYPE DE CHAUDIÈRE	Ø DE RACCORDEMENT	VENTOUSE HORIZONTALE			ADAPTEUR	
MCX PLUS MPX	- Ø 60/100 mm (2)	Colis n°	DY871 (1)	ou	DY912 (2)	-
		Réf.	100008296	ou	100017526	-
						-
PMC-S	- Ø 80/125 mm	Colis n°			DY882	HR68
		Réf.			100011365	S101688
MPX	- Ø 80/125 mm	Colis n°			DY882	DY708
		Réf.			100011365	84887708
Elidens C140-45 Evodens PRO AMC 45	- Ø 80/125 mm	Colis n°			DY882	-
		Réf.			100011365	-
Elidens C140-65, 90, 115 Evodens PRO AMC 65, 90, 115	- Ø 110/150 mm	Colis n°			DY881 (3)	-
		Réf.			100011364	-

- (1) En cas de remplacement d'une chaudière existante par PMC-M... MI, MPX... MI, MCX...MI se reporter Accessoires des chaudières concernées pour effectuer le rattrapage éventuel de la sortie ventouse horizontale
- (2) Dans le cadre d'une rénovation, en cas de remplacement d'une chaudière classique par une chaudière à condensation, il est possible de conserver le tube extérieur de la ventouse existante et d'y emboîter une nouvelle ventouse Ø 60/95 mm "Retrofit" - Colis DY912.
- (3) Pour les chaudières Elidens C140-65 à 115, pour gagner en hauteur (en cas du remplacement d'une chaudière Elidens par une Elidens C140 par exemple) nous proposons en option un coude Ø 100/150 mm (Colis DY930, Réf. 7715416) ou un coude de visite Ø 100/150 mm (Colis DY931, Réf. 7715445) à placer directement sur la sortie fumées. Dans ce cas, le manchon avec prises de mesure livré avec l'Elidens C140 ainsi que l'adaptateur Ø 100/150 mm sur 110/150 mm livré avec la ventouse horizontale DY881 sont à déplacer après le coude.



- ③ Adaptateur Ø 60/100 mm sur 80/125 mm (DY708) ou Ø 100/150 mm sur 110/150 mm (DY881)
- ⑧ Té de visite concentrique
- ⑫ Coude concentrique à 90°
- ⑮ Terminal horizontal
- ⑳ Coude de visite concentrique
- ④ Adaptateur Ø 80/125 mm