





NOTA DE ADVERTENCIA:

- Sellar los componentes que no van con junta.
- Se recomienda montar según la numeración.

NOTA: Para la otra toma también se incluye otro manguito dieléctrico.

Nº	Descripción	Cant.
	Subconjunto manguito dieléctrico	2
1	Aro valona 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM gris	2
3	Tuerca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Machón con pestaña 1/2"	2
6	Te 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vaso expansión 8L ACS	1

Nº	Descripción	Cant.
8	Machón 3/4"	3
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Tuerca loca 19x3/4"	1
	Machón Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	Te 3/4"	1
12	Tapón H 3/4"	1
13	Grupo de seguridad 3/4"	1



NOTA:

- Para la otra toma también se incluye otro manguito dieléctrico.


Nº	Descripción	Cant.
	Subconjunto manguito dieléctrico	2
1	Aro valona 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM gris	2
3	Tuerca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Machón con pestaña 1/2"	2
6	Te 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vaso expansión 8L ACS	1

Nº	Descripción	Cant.
8	Machón 3/4"	3
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Tuerca loca 19x3/4"	1
	Machón Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	Te 3/4"	1
12	Tapón H 3/4"	1
13	Grupo de seguridad 3/4"	1

KIT HIDRÁULICO S 200
Sanit Instalación mural

NOTA DE ADVERTENCIA:

- Sellar los componentes que no van con junta.
- Se recomienda montar según la numeración.




NOTA: Para la otra toma también se incluye otro manguito dieléctrico.

Nº	Descripción	Cant.
	Subconjunto manguito dieléctrico	2
1	Aro valona 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM gris	2
3	Tuerca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Machón con pestaña 1/2"	2
6	Te 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vaso expansión 8L ACS	1

Nº	Descripción	Cant.
8	Machón 3/4"	3
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Tuerca loca 19x3/4"	1
	Machón Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	Te 3/4"	1
12	Tapón H 3/4"	1
13	Grupo de seguridad 3/4"	1





ATTENTION :


- Sceller les composants sans joint.
- Réaliser le montage selon la numérotation.

NOTE : Un autre manchon diélectrique est fourni pour l'autre prise.

N°	Description	Quant.
	Sous-ensemble manchon diélectrique	2
1	Bague ballon 1"x3/4"	2
2	Joint EPDM gris	2
3	Contre-écrou 25x1"	2
4	Joint inférieur teflon 317-P	2
5	Manchon à patte 1/2"	2
6	Té 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vase expansion 8L ACS	1

N°	Description	Quant.
8	Manchon 3/4"	3
9	Joint Belpa 3/4"	2
10	Tube PL/N° 11 954	1
	Contre-écrou 19x3/4"	1
	Manchon Fig. 243 18x3/4"	1
	Tube cuivre	150mm
11	Té 3/4"	1
12	Embout H 3/4"	1
13	Groupe de sécurité 3/4"	1

KIT HYDRAULIQUE S 200
Sanit Installation horizontale



ATTENTION :

- Sceller los composants sans joint.
- Réaliser le montage selon la numérotation

NOTE :


- Un autre manchon diélectrique est fourni pour l'autre prise.

N°	Description	Quant.
	Sous-ensemble manchon diélectrique	2
1	Bague ballon 1"x3/4"	2
2	Joint EPDM gris	2
3	Contre-écrou 25x1"	2
4	Joint inférieur teflon 317-P	2
5	Manchon à patte 1/2"	2
6	Té 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vase expansion 8L ACS	1

N°	Description	Quant.
8	Manchon 3/4"	3
9	Joint Belpa 3/4"	2
10	Tube PL/N° 11 954	1
	Contre-écrou 19x3/4"	1
	Manchon Fig. 243 18x3/4"	1
	Tube cuivre	150mm
11	Té 3/4"	1
12	Embout H 3/4"	1
13	Groupe de sécurité 3/4"	1

ATTENTION :

- Sceller les composants sans joint.
- Réaliser le montage selon la numérotation.




NOTE : Un autre manchon diélectrique est fourni pour l'autre prise.

N°	Description	Quant.
	Sous-ensemble manchon diélectrique	2
1	Bague ballon 1"x3/4"	2
2	Joint EPDM gris	2
3	Contre-écrou 25x1"	2
4	Joint inférieur teflon 317-P	2
5	Manchon à patte 1/2"	2
6	Te 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Vase expansion 8L ACS	1

N°	Description	Quant.
8	Manchon 3/4"	3
9	Joint Belpa 3/4"	2
10	Tube PL/N° 11 954	1
	Contre-écrou 19x3/4"	1
	Manchon Fig. 243 18x3/4"	1
	Tube cuivre	150mm
11	Té 3/4"	1
12	Embout H 3/4"	1
13	Groupe de sécurité 3/4"	1

S 200 HYDRAULIC KIT
Sanit Floor installation



WARNING:


- Seal the components that do not already have a seal.
- Assembly should be made following the order of the numbers.

NOTE: Another dielectric sleeve is also included for the other socket.

Nº	Description	Amt.
	Dielectric sleeve sub-unit	2
1	1"x3/4" flange ring	2
2	Grey EPDM seal	2
3	25x1" sliding nut	2
4	317-P Lower Teflon seal	2
5	1/2" flanged buttress	2
6	3/4"x3/4"x1/2" T-connector	1
7	8L DHW expansion vessel	1
8	3/4" buttress	3

Nº	Description	Amt.
9	3/4" Belpa seal	2
10	PL/Nº 11 954 tube	1
	19x3/4" sliding nut	1
	Fig. 243 18x3/4" buttress	1
	Copper pipe	150mm
11	3/4" T-connector	1
12	H 3/4" cap	1
13	3/4" safety unit	1

S 200 HYDRAULIC KIT Sanit Horizontal installation



WARNING:

- Seal the components that do not already have a seal.
- Assembly should be made following the order of the numbers.

NOTES:

- Another dielectric sleeve is also included for the other socket.


Nº	Description	Amt.
	Dielectric sleeve sub-unit	2
1	1"x3/4" flange ring	2
2	Grey EPDM seal	2
3	25x1" sliding nut	2
4	317-P Lower Teflon seal	2
5	1/2" flanged buttress	2
6	3/4"x3/4"x1/2" T-connector	1
7	8L DHW expansion vessel	1
8	3/4" buttress	3

Nº	Description	Amt.
9	3/4" Belpa seal	2
10	PL/Nº 11 954 tube	1
	19x3/4" sliding nut	1
	Fig. 243 18x3/4" buttress	1
	Copper pipe	150mm
11	3/4" T-connector	1
12	H 3/4" cap	1
13	3/4" safety unit	1

S 200 HYDRAULIC KIT
Sanit Wall installation

WARNING:


- Seal the components that do not already have a seal.
- Assembly should be made following the order of the numbers.



NOTE: Another dielectric sleeve is also included for the other socket.

Nº	Description	Amt.
	Dielectric sleeve sub-unit	2
1	1"x3/4" flange ring	2
2	Grey EPDM seal	2
3	25x1" sliding nut	2
4	317-P Lower Teflon seal	2
5	1/2" flanged buttress	2
6	3/4"x3/4"x1/2" T-connector	1
7	8L DHW expansion vessel	1
8	3/4" buttress	3

Nº	Description	Amt.
9	3/4" Belpa seal	2
10	PL/Nº 11 954 tube	1
	19x3/4" sliding nut	1
	Fig. 243 18x3/4" buttress	1
	Copper pipe	150mm
11	3/4" T-connector	1
12	H 3/4" cap	1
13	3/4" safety unit	1




NOTA DE ADVERTENCIA:

- Selar os componentes que não estão incluídos na junta.
- Recomenda-se a montagem de acordo com a numeração.

NOTA: Para a outra tomada também está incluída outra manga dielétrica.

Nº.	Descrição	Quant.
	Subconjunto manga dielétrica	2
1	Aro ascendente 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM cinzenta	2
3	Porca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Contraforte com patilha 1/2"	2
6	T 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Recipiente de expansão 8L ACS	1
8	Contraforte 3/4"	3

Nº.	Descrição	Quant.
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Porca loca 19x3/4"	1
	Contraforte Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	T 3/4"	1
12	Tampão H 3/4"	1
13	Grupo de segurança 3/4"	1



NOTAS:


- Para a outra tomada também está incluída outra manga dielétrica.

Nº.	Descrição	Quant.
	Subconjunto manga dielétrica	2
1	Aro ascendente 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM cinzenta	2
3	Porca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Contraforte com patilha 1/2"	2
6	T 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Recipiente de expansão 8L ACS	1
8	Contraforte 3/4"	3

Nº.	Descrição	Quant.
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Porca loca 19x3/4"	1
	Contraforte Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	T 3/4"	1
12	Tampão H 3/4"	1
13	Grupo de segurança 3/4"	1

NOTA DE ADVERTÊNCIA:

- Selar os componentes que não estão incluídos na junta.
- Recomenda-se a montagem de acordo com a numeração.



NOTA: Para a outra tomada também está incluída outra manga dielétrica.

Nº.	Descrição	Quant.
	Subconjunto manga dielétrica	2
1	Aro ascendente 1"x3/4"	2
2	Junta EPDM cinzenta	2
3	Porca Loca 25x1"	2
4	Junta inferior teflón 317-P	2
5	Contraforte com patilha 1/2"	2
6	T 3/4"x3/4"x1/2"	1
7	Recipiente de expansão 8L ACS	1
8	Contraforte 3/4"	3

Nº.	Descrição	Quant.
9	Junta Belpa 3/4"	2
10	Tubo PL/Nº 11 954	1
	Porca loca 19x3/4"	1
	Contraforte Fig. 243 18x3/4"	1
	Tubo cobre	150mm
11	T 3/4"	1
12	Tampão H 3/4"	1
13	Grupo de segurança 3/4"	1