

FABRICATION DIVERSES

AÉRATEURS À MEMBRANE






UTILISATION : POUR REMPLACER PARTIELLEMENT LES VENTILATIONS PRIMAIRES DE CHUTES SÉPARATIVES DE L'HABITAT


POSE : À COLLER SUR LA CANALISATION VERTICALE AU DESSUS DU DERNIER RACCORDEMENT DE LA CHUTE EU OU EV

PRINCIPE : LE DESSUS DE LA MEMBRANE EN ÉLASTOMÈRE EST EN CONTACT AVEC L'AIR DE LA CHUTE ET LE DESSOUS EST EN CONTACT AVEC L'AIR AMBIANT. LES ODEURS SONT BLOQUÉES (1) PAR LA MEMBRANE QUI OBTURE L'AIR DE LA CHUTE. LORS D'UNE VIDANGE, LA DÉPRESSION (2) EXERCÉE EN AMONT SOULÈVE LA MEMBRANE ET APPORTE L'AIR NÉCESSAIRE ÉVITANT AINSI LE DÉSAMORÇAGE DES SIPHONS.

 Dimensions	Réf.	Gencod.	Cond.
PETIT MODÈLE			
Ø 32-40-50	AM32	3544000001669	20
GRAND MODÈLE			
Ø 100-110	AM100	3544000001676	8



réf. AM 100



réf. AM 32