





ÉVACUATION DES EAUX USÉES


Culotte modulaire CHUTUNIC® NAMT88P1

1 Corps de culotte

1 module double piquage Ø 50 mm à 45° avec 3 positions possibles



Jeu angulaire possible de 1 à 2.5° pour éviter les contre pentes




1 tampon Ø 50 mm à coller



2 modules bouchon

Bouchons à coller avec géométrie interne garantissant la continuité hydraulique et la performance acoustique



2 réductions incorporées à coller Ø 50/40 mm




3 piquages modulaires
1 manchon de dilatation Ø 100 mm incorporé
Emboîtures femelle-femelle Ø 100 mm

Collage

Mise en œuvre



Cotes



Dépolir, dégraisser et encoller les 2 parties, le module choisi et l'emboîture du corps de culotte.

Enfoncer sans attendre le module à fond d'emboîture.


Répéter les opérations pour chaque module.



Compatibles avec la gamme de culottes acoustiques :



Module double piquage
Ø 50 mm pour culotte
modulaire
Réf. MA45



Tampon de culotte modulaire
Réf. PA



Module multi-iquage
pour culotte modulaire
Réf. MA5554



Module Piquage WC 67.30°
Ø 100 mm à joint pour culotte
modulaire
Réf. MAT6J



Réduction incorporée Ø 50/40 mm à
coller
Réf. IJ



Tampon à coller pour Ø 40 mm et
Ø 50 mm des modules
Réf. PJ



Tampon souple désoperculeable
pour emboîture Ø 50 mm femelle et
emboîture Ø 40 mm mâles
Réf. JAJ4



Module tampon de visite
avec son bouchon à
visser Ø 110 mm
Réf. FVA




ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Culotte modulaire CHUTUNIC® CAMT66JP2

1 Corps de culotte

**1 module 4 piquages, 1 entrée verticale verticale Ø 50,
2 entrées horizontales Ø 50, une entrée horizontale Ø 40**

Jeu angulaire possible de 1 à 2.5°
pour éviter les contre pentes




1 à 2.5°

2 tampons Ø 50 mm à coller



2 modules bouchon

Bouchons à coller avec géométrie interne garantissant la continuité hydraulique et la performance acoustique



3 réductions incorporées à coller Ø 50/40 mm



1 piquage WC à 67.30°


1 manchon de dilatation Ø 100 mm incorporé

Emboîtures femelle-femelle Ø 100 mm

Collage

Mise en œuvre



Cotes



Dépolir, dégraisser et encoller les 2 parties, le module choisi et l'emboîture du corps de culotte.

Enfoncer sans attendre le module à fond d'emboîture.


Répéter les opérations pour chaque module.



Compatibles avec la gamme de culottes acoustiques :



Module double piquage
Ø 50 mm pour culotte
modulaire
Réf. MA45



Tampon de culotte modulaire
Réf. PA



Module multi-piquage
pour culotte modulaire
Réf. MA5554



Module Piquage WC 67.30°
Ø 100 mm à joint pour culotte
modulaire
Réf. MAT6J



Réduction incorporée Ø 50/40 mm à coller
Réf. IJ



Tampon à coller pour Ø 40 mm et
Ø 50 mm des modules
Réf. PJ



Tampon souple désoperculeable
pour emboîture Ø 50 mm femelle et
emboîture Ø 40 mm mâles
Réf. JAJ4



Module tampon de
visite avec son bouchon
à visser Ø 110 mm
Réf. FVA