


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PRINCIPALES

MPX 12, 24

avec dossier de montage complet avec tubulures de raccordement 7789926 (à commander séparément)




LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Départ primaire ballon (s'il existe) Ø G 3/4
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Retour primaire ballon (s'il existe) Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 24/29 MI COMPACT, 28/33 MI COMPACT

avec dossier de montage 7789942 et kit tubulures de raccordement 7789928 (à commander séparément)




LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Sortie eau chaude sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Entrée eau froide sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 24/29 MI, 28/33 MI


avec dossier de montage 7788883 et kit tubulures de raccordement 7789927 (à commander séparément)



LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Sortie eau chaude sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Entrée eau froide sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 28/33 BIC



LÉGENDE





- ① Départ chauffage G 3/4"
- ② Sortie eau chaude sanitaire G 1/2"
- ③ Arrivée gaz G 3/4"
- ④ Entrée eau froide sanitaire G 1/2"
- ⑤ Retour chauffage G 3/4"
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ci-dessous la liste des accessoires de raccordement hydraulique et de fumisterie à commander obligatoirement dans les cas suivants:

INSTALLATION NEUVE

	STANDARD		AVEC COLONNE MONTANTE	
	COLIS À COMMANDER	Référence	COLIS À COMMANDER	Référence
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	Pour MPX 12, MPX 24: Dossieret avec tubulures de raccordement 	MPX_F0019 7789926	Pour MPX 12, MPX 24: Dossieret avec tubulures de raccordement 	MPX_F0019 7789926
			+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789930
				
	Pour MPX 28/33 BIC: Dossieret avec tubulures de raccordement	7683301	Pour MPX 28/33 BIC: Dossieret avec tubulures de raccordement	7683301
	Pour MPX 24/29 MI, MPX 28/33 MI: Dossieret 	MPX_F0017 7788883	Pour MPX 24/29 MI, MPX 28/33 MI: Dossieret 	MPX_F0017 7788883
	+ Kit de tubulures de raccordement	7789927	+ Kit de tubulures de raccordement	7789927
		MPX_F0034	+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789930
				
	Pour MPX 24/29 MI Compact, MPX 28/33 MI Compact: Dossieret 	MPX_F0018 7789942	Pour MPX 24/29 MI Compact, MPX 28/33 MI Compact: Dossieret 	MPX_F0018 7789942
	+ Kit de tubulures de raccordement	7789929	+ Kit de tubulures de raccordement	7789928
		MPX_F0034	+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789931
				
FUMISTERIE	Ventouse horizontale: DY871 	IMCX_F007B DY912	ou - Ø 60/100 mm, lg 800 mm (avec coude 90°) - "Retrofit" Ø 60/95 mm (avec coude 90°)	100008296 (DY871) 100017526 (DY912)
	Ventouse verticale: DY928 	FUMIL_DY9 DY843	ou - Ø 60/100 mm, noir - Ø 80/125 mm, noir + adaptateur Ø 60/100 mm sur 80/125 mm	7650968 (DY928) 100002732 (DY843) 84887708 (DY708)
OPTIONS	Autres configurations: tout autre accessoire de fumisterie selon le type de configuration retenue (par exemple: colis HX103 pour raccordement sur un conduit collectif 3 CEp, etc...)			
	Clé coudée: 	MPX_Q003 7670187 (HX95)		