


BetteLux Oval Silhouette



Information

Pour nos baignoires, nous recommandons les vidages émaillées BetteMono avec fonction Push-to-Open.

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.



Pour ce modèle, le vidage BetteFontaine n'est pas compatible avec les systèmes balnéo.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	V1	W1	Volume*
3465 CFXXS	1700 × 750 × 450	1700	750	1270	515	500	630	150 litres
3466 CFXXS	1800 × 800 × 450	1800	800	1340	545	550	680	177 litres
3467 CFXXS	1900 × 900 × 450	1900	900	1420	618	650	780	224 litres

*Contenance réelle: contenance d'eau déduction faite de 70 l de volume corporel.